


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

## OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

26

## OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

26

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

## Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza totale

[mm]

3000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Disposizione fibre



Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4404 (AISI 316L)

Materiale rivestimento della fibra ottica

metallo silicone

## Osservazioni

Quantità

1 pezzo