


E21139



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Applicazione

Particolarità	contatti dorati; cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	369,2
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E21139



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, verde, schermato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

