E21154

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/3M



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OCF; OKF
OCF (High Power)		
Portata fibre ottiche	[mm]	270
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	22
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...150
Dati meccanici		
Peso	[g]	174,5
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M6
Lunghezza sonda	[mm]	35
Lunghezza totale	[mm]	3000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	45
Disposizione fibre		◉

E21154

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-W-M6/3M

Diametro interno	[mm]	1,6
Diametro fibra	[mm]	0,05
Diametro esterno	[mm]	5,4
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4571 (AISI 316Ti)
Materiale rivestimento della fibra ottica		metallo silicone
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo