


# E2M235



## Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12 DC; ( $\pm 1,5V$ )
Protezione da sovratensione	si

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...125
Umidità di immagazzinamento [%]	< 75; (umidità relativa)
Durata di stoccaggio [MON]	24
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	149
Materiali	Corpo: ABS nero

### Accessori

Fornitura	Cappucci
-----------	----------

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------




## Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: M16; codifica: A




### C1...3

1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	U+
4	0 V

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: M16; codifica: A



### MON

1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	non collegato
4	non collegato