


E2M252



Connettore femmina a cablare

WIRABLE SOCKET M16 8P



Applicazione

Modello Per il collegamento della MultiViewBox E2M250

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -45...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 36,9

Materiali Corpo: zinco pressofuso; Guarnizione: PBT

Materiale dado zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti:

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, diritto; Fermo: zinco pressofuso