E30418

Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



1 Guarnizione
2 O-ring

Applicazione		
Applicazione		per applicazioni industriali
Fluidi		Fluidi liquidi e gassosi
Resistenza a pressione	[bar]	300
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	61,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		M18 x 1,5 Filettatura interna
Raccordo a processo		collegamento filettato G 1/2
Profondità di immersione	[mm]	21; (Problemi di mèura SID, SFD, TN)
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1, FKM
		O-ring: 1, EPDM
		Guarnizione: 1, FKM
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo