


E30436



Cavi di collegamento con connettore per valvole

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 65
Dati meccanici	
Peso [g]	66,7
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E30436




Cavi di collegamento con connettore per valvole

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x valvola A DIN, diritto; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,4 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

