




Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 anello del bordo di tenuta

Applicazione

Applicazione	Applicazioni oleodinamiche; Consente di ruotare il sensore
Montaggio	per montaggio su tubi; (Adattatore per tubi M14 x 1,5 necessario)
Resistenza a pressione [bar]	315

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	60
Materiali	1.0718 (acciaio / 12L13); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); 1.0216 (acciaio); FKM; rivestimento Zn-Ni
Collegamento sensore	G 1/4 filettatura esterna
Raccordo a processo	collegamento filettato M14 x 1,5 Filettatura interna cono di tenuta:L8
Guarnizione	anello del bordo di tenuta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------