


E30051



Pulsante teach per sensori di pressione

TEACHT BOTTON F EPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP 40

Dati meccanici

Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA; PMMA

Osservazioni

Osservazioni n.c. = non collegato

Quantità 1 pezzo

E30051




Pulsante teach per sensori di pressione

TEACHT BOTTON F EPS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,9 m, PUR

Collegamento



BN =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu