


# E30131



## Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



### ACS Reg31

Applicazione	
Resistenza a pressione [bar]	100
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	192
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1 Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2
Accessori	
Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA
Accessori opzionali	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo