


Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adattatore
- 2 Guarnizione
- 3 Foro perdite
- 4 Isolamento



EC 1935/2004 FDA

Applicazione

Resistenza a pressione	[bar]	25
------------------------	-------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso	[g]	142,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo		Clamp DN38 (1,5")
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		< 0,8 / 8
Guarnizione		metallo su PEEK
Classe di igiene secondo DIN 11866		H3

E33405



Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Accessori	
Fornitura	O-ring: 1, EPDM
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo