


Raccordo a processo per tubi DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Scanalatura per O-ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Applicazione	
Modello	per tubi DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Resistenza a pressione [bar]	40
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Norma	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Dati meccanici	
Peso [g]	399
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Raccordo per tubi DN40 DIN 11864-1-A-BS
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H3

E33408



Raccordo a processo per tubi DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Accessori	
Fornitura	O-ring:, FKM
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo