




Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Foro perdite



EC 1935/2004 FDA

Applicazione

Modello	con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar]	100

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	156,5
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 guarnizione conica
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Guarnizione	Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Accessori

Fornitura	O-ring: 26 x 3, EPDM, conforme a FDA, E30438 O-ring: 26 x 3, FKM, conforme a FDA, E30437
-----------	---

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------