E33622

Raccordo a processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested **FCM** FDA

Applicazione		
Resistenza a pressione	[bar]	25
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	649
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 guarnizione conica
Raccordo a processo		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo