


Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Isolamento

EC 1935/2004 FCM 

Applicazione

Resistenza a pressione	[bar]	40
------------------------	-------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso	[g]	136
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Raccordo DIN 11851 DN32 (1,25") DIN 11851
Guarnizione		metallo su metallo
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------