


# E33713



## Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 Isolamento

EC 1935/2004 FCM FDA

### Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 25

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g]	353
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Raccordo DIN 11851 DN50 (2") DIN 11851
Guarnizione	metallo su metallo
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo