




## Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Articolo in corso di dismissione



- 1 Raccordo Aseptoflex  
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

## Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	10
------------------------------	----

## Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
--	--

Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
--------------------------	---

## Dati meccanici

Peso [g]	554,4
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------