

E33011



Adattatore a processo raccordo DIN 11851


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33711

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario



- 1 Bordo di tenuta Aseptoflex
2 Raccordo Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 40

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g] 158

Materiali 1.4404 (AISI 316L)

Collegamento sensore Aseptoflex

Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN32 (1,25") DIN 11851

Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4

Classe di igiene secondo DIN 11866 H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo