



Adattatore per raccordo per tubi SMS


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33731

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 40

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g] 167,5

Materiali 1.4404 (AISI 316L)

Collegamento sensore Aseptoflex

Raccordo a processo raccordo per tubi SMS DN40 (1,5")

Aspetto Ra/Rz delle superfici
a contatto con il fluido 0,4 / 4Classe di igiene secondo DIN
11866 H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo