


## Adattatore per raccordo per tubi SMS

ADAPT IFM-SMS DN65 (2,5)

Articolo in corso di dismissione



- 1 Raccordo Aseptoflex  
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 

## Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 25

## Test / Certificazioni

Direttiva in materia di  
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende  
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido  
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

## Dati meccanici

Peso [g]	413,6
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	raccordo per tubi SMS DN65 (2,5")
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

## Osservazioni

Quantità 1 pezzo