


Adattatore di montaggio per sensori di processo

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Articolo in corso di dismissione



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 

Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	16
------------------------------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	144,8
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	Clamp DN25
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------