


Adattatore di montaggio per sensori di processo

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

Applicazione

Montaggio	con O-ring
Resistenza a pressione [bar]	16

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Tipo di montaggio	con O-ring
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	Clamp DN25
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------