


Adattatore di montaggio per sensori di processo

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 25

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	flangia DN40 (1,5")
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo