


Adattatore a processo clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 

Applicazione

Montaggio	per tubi ISO (serie B)
Resistenza a pressione [bar]	25

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	259
Tipo di montaggio	per tubi ISO (serie B)
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	Aseptoflex
Raccordo a processo	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------