E33209

Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



1 Foro perdite
2 Lembo di tenuta
3 Aseptoflex Vario

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applicazione		
Modello		con foro di scarico
Resistenza a pressione	[bar]	16
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	226,5
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Guarnizione		Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali		O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
		anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124

E33209

Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo