




## Raccordo a T

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Lembo di tenuta

EC 1935/2004

### Applicazione

Resistenza a pressione [bar]

25

Indicazioni per la resistenza alla pressione

per il collegamento sensore - adattatore

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g]

273,5

Materiali a contatto con il fluido

1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4

Collegamento sensore

G 1 Aseptoflex Vario

Raccordo a processo

Adattatore a saldare Ø 19 mm

Guarnizione

Guarnizione

### Accessori

Fornitura

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054

Accessori opzionali

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo