




# E33349



## Raccordo a processo universale

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30x2 FKM
- 2 Foro perdite
- 3 Lembo di tenuta per O-ring 24x2
- 4 O-ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

### Applicazione

Modello

accessori per, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Resistenza a pressione [bar]

16

### Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione

Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

# E33349



## Raccordo a processo universale

ADAPT UNI RD52

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

### Dati meccanici

Peso [g]	390,1
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Raccordo a processo universale Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Guarnizione	Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

### Accessori

Fornitura	O-ring: 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, conforme a FDA
Accessori opzionali	O-ring: 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
	anello di tenuta, PEEK, conforme a FDA, E30124

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------