


E34005



Pozzetto per sensori di temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Raccordo Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Applicazione

Modello	per sonde di temperatura Ø 10 mm
Applicazione	Aree igieniche
Sostanze consigliate	Fluidi viscosi e pulverolenti
Resistenza a pressione [bar]	25

Campo di misura/regolazione

Lunghezza sonda L [mm]	45
------------------------	----

Dati meccanici

Peso [g]	173,5
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 Ø 10 mm
Raccordo a processo	Aseptoflex
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	< 0,6 / -

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------