


# E34010



## Pozzetto per sensori di temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Raccordo Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested



### Applicazione

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Modello                      | per sonde di temperatura Ø 10 mm |
| Resistenza a pressione [bar] | 25                               |

### Campo di misura/regolazione

|                        |    |
|------------------------|----|
| Lunghezza sonda L [mm] | 95 |
|------------------------|----|

### Dati meccanici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Peso [g]   | 194                |
| Materiali  | 1.4404 (AISI 316L) |
| Collegamento sensore                                   | G 1/2 Ø 10 mm      |
| Raccordo a processo                                    | Aseptoflex         |
| Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,6 / -          |

### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|