


E37630



Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200



Applicazione

| | |
|--|--------------------------------------|
| Modello | per sonde di temperatura EL = 200 mm |
| Resistenza a pressione [bar] | 100 |
| Indicazioni per la resistenza alla pressione | < 250 °C |

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Peso [g] | 154,8 |
| Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Collegamento sensore | G 1/2 Ø 6 mm |
| Raccordo a processo | G 1/2 |
| Lunghezza sonda EL [mm] | 174 |
| Lunghezza fori asolati [mm] | 201 |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|