


Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 100 mm
Resistenza a pressione [bar]	400

Precisione / Deriva

Max. velocità del flusso ammessa [m/s]	45
--	----

Dati meccanici

Peso [g]	180,5
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT
Raccordo a processo	1/2" NPT
Lunghezza sonda EL [mm]	74
Lunghezza fori asolati [mm]	101,6

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------