


E37230



Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Applicazione	
Modello	per sonde di temperatura EL = 300 mm
Resistenza a pressione [bar]	400
Precisione / Deriva	
Max. velocità del flusso ammessa [m/s]	12
Dati meccanici	
Peso [g]	354,6
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT
Raccordo a processo	1/2" NPT
Lunghezza sonda EL [mm]	201
Lunghezza fori asolati [mm]	228,6
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo