


E38505



Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 83 mm
Resistenza a pressione [bar]	16

Dati meccanici

Peso [g]	101,2
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm]	20
Collegamento sensore	G 3/8 Filettatura interna Ø 3 mm
Raccordo a processo	G 1/2
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	< 0,4 / -
Lunghezza sonda EL [mm]	20
Lunghezza fori asolati [mm]	83

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------