




Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 anello di sicurezza
2 dado G 1 1/4
3 O-ring

Applicazione

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Modello | per sonde di temperatura EL = 83 mm |
| Resistenza a pressione [bar] | 16 |

Dati meccanici

| | |
|--|----------------------------------|
| Peso [g] | 868 |
| Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
| Collegamento sensore | G 3/8 Filettatura interna Ø 3 mm |
| Raccordo a processo | Ingold Ø 25 mm |
| Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,4 / - |
| Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
| Lunghezza fori asolati [mm] | 83 |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|