

E40041




Connettore femmina a cablare

SDOGH050PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11511

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	20 x 20 x 46
------------	------	--------------

Materiali		PA
-----------	--	----

Materiale corpo		PA
-----------------	--	----

Materiale dado		PA
----------------	--	----

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E40041



Connettore femmina a cablare

SDOGH050PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



Collegamento

