


E40104



Raccordo avvitabile per sensori di processo

ADAPTER SIL18



Applicazione

Applicazione	per applicazioni industriali
Montaggio	per montaggio con raccordo a T
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Resistenza a pressione [bar]	300

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	94,8
Tipo di montaggio	per montaggio con raccordo a T
Materiali	dado: 1.4571 (AISI 316Ti); Adattatore: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 70 Shore A
Collegamento sensore	M18 x 1,5
Raccordo a processo	collegamento filettato M26 x 1,5
Profondità di immersione [mm]	28,5; (Problemi di misura SID, SFD, TN)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------