


E43004



Raccordo di fissaggio per sensori di processo

MOUNTING ADAPTER G1



1 Guarnizioni

Applicazione

Modello Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL

Montaggio Adattatore di fissaggio

Resistenza a pressione [bar] 0,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...80

Dati meccanici

Peso [g] 335

Dimensioni [mm] $\varnothing 39$ / L = 57

Materiali flangia: acciaio inox; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM; Guarnizione: Tesnit

Coppia di serraggio [Nm] 6...9

Collegamento sensore $\varnothing 16$ mm

Raccordo a processo collegamento filettato G 1 filettatura esterna

Osservazioni

Quantità 1 pezzo