


Piastra flangiata per sensori di livello

FLANGE PLATE 100-125 D16



Applicazione

Modello	Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL
Resistenza a pressione [bar]	0,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dati meccanici

Peso [g]	252
Materiali	flangia: alluminio anodizzato; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM
Coppia di serraggio [Nm]	6...9
Collegamento sensore	Clamp Ø 16 mm
Raccordo a processo	flangia

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------