E43007

Piastra flangiata per sensori di livello

FLANGE PLATE 54-52X52



1 Guarnizioni

Applicazione		
Modello		Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL
Resistenza a pressione	[bar]	0,5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...80
Dati meccanici		
Peso	[g]	121
Materiali		flangia: alluminio anodizzato; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM; Guarnizione: Tesnit
Coppia di serraggio	[Nm]	6...9
Collegamento sensore		Clamp Ø 16 mm
Raccordo a processo		flangia
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo