


E43201



Piastra flangiata per sensori di livello

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Applicazione

Modello	per sensori di livello LR
Montaggio	secondo DIN 24557
Pressione del serbatoio [bar]	-1...16

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dati meccanici

Peso [g]	257,3
Tipo di montaggio	secondo DIN 24557
Materiali	flangia: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Guarnizione: NBR
Coppia di serraggio [Nm]	6...9
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo	flangia Ø 90 mm

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------