


# E43206



## Piastra flangiata per sensori di livello

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



### Applicazione

Modello	per sensori di livello LR
Montaggio	secondo DIN 24557
Pressione del serbatoio [bar]	-1...16

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

### Dati meccanici

Peso [g]	266,8
Tipo di montaggio	secondo DIN 24557
Materiali	flangia: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Guarnizione: NBR
Coppia di serraggio [Nm]	< 40
Collegamento sensore	collegamento filettato 3/4" NPT Filettatura interna
Raccordo a processo	flangia Ø 90 mm

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------