


Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Applicazione

Resistenza a pressione	[bar]	40
------------------------	-------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso	[g]	219,5
Materiali		1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo		Raccordo DIN 11851 DN25 (1") DIN 11851
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866		H4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------