


Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Applicazione	
Resistenza a pressione	[bar] 40
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso	[g] 341,5
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Raccordo DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo