




Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 clip di fissaggio per elemento di centraggio

CRN

Applicazione		
Modello		per sensori di livello, LR205x, LRx020
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistenza a pressione	[bar]	16
Resistenza al vuoto	[mbar]	-1000
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	16
Dati meccanici		
Peso	[g]	1085
Materiali	Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301); elemento di centraggio: PPS rinforzato	
Collegamento sensore	collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna	
Lunghezza L	[mm]	2000
Accessori		
Fornitura	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Elemento di centraggio per tubi coassiali: 1, E43222	
Osservazioni		
Osservazioni	In caso di utilizzo in condizioni certificate DNV GL, è necessario montare un ulteriore elemento di centraggio	
Quantità	1 pezzo	