


E60124



Connettore femmina a cablare

SDOGK120--LFKSG



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 45

Dimensioni [mm] 28 x 28 x 53

Materiali ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero

Materiale corpo ottone / PA 6.6, Involucro Plastico

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

saldato: ...1 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico



E60124



Connettore femmina a cablare

SDOGK120--LFKSG

Collegamento

