


E60128



Connettore a cablare

SSTGK120MKRFKSG



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 45,2

Dimensioni [mm] 28 x 28 x 52

Materiali ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero

Materiale corpo ottone / PA 6.6, Involucro Plastico

Materiale dado ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico

Osservazioni

Quantità 1 pezzo


Collegamento elettrico

saldato: ...1 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



E60128

Connettore a cablare

SSTGK120MKRFKSG



Collegamento

