


E60144



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MKR0005B12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 507,6

Dimensioni [mm] 28 x 28 x 52

Materiali ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero

Materiale corpo ottone / PA 6.6, Involucro Plastico

Materiale dado ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E60144



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MKR0005B12


Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



Collegamento

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco