


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MKR0010B12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	4,5...30 DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	957,2
------	-----	-------

Dimensioni	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Materiali		ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero
-----------	--	--

Materiale corpo		ottone / PA 6.6, Involucro Plastico
-----------------	--	-------------------------------------

Materiale dado		ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico
----------------	--	---

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MKR0010B12


Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



Collegamento

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco