

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK170MSL0020B17

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	4,5...30 DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...85
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	2000
------	-----	------

Dimensioni	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Materiali		ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero
-----------	--	--

Materiale corpo		ottone / PA 6.6, Involucro Plastico
-----------------	--	-------------------------------------

Materiale dado		ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico
----------------	--	---

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK170MSL0020B17


Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



Collegamento

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo
screen =	schermo