


# E60194



## Ruota di misura

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Applicazione	
Modello	plastica scanalata
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Dati meccanici	
Peso [g]	531,5
Diametro interno [mm]	10
Diametro esterno [mm]	159,16
Materiali	Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU
Coppia di serraggio [Nm]	3; (Vite di fissaggio)
Durezza della superficie	90 Shore A
Volume [mm]	500
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo